


Condmaster® Nova - Module



Condmaster® Nova ist modular aufgebaut. Es wird in Bezug auf Leistung und Preis Ihren technischen Anforderungen und Ihrer gewählten Hardware zugeschnitten. Die Plattform beinhaltet die Messtechnik Vib ISO 2372, zwei anwenderdefinierte Messungen (Dateneingabe als Analogspannung oder Strom), und Kontrollpunkt (freier Text, der die Instandhaltungsaktivität beschreibt), alles für unbegrenzte Anwendung. Sie hat auch einen Zähler für die Betriebsstunden einer Maschine.

Alle weiteren Funktionen werden aus nachstehender Liste ausgewählt (für unbegrenzte oder begrenzte Anwendung). Module können jederzeit als Updatedateien gekauft werden.

Begrenzte Anwendung (nur für Leonova) heißt, dass jedesmal ‚Credits‘ abgebucht werden, wenn die Funktion im Messgerät verwendet wird. Teile der Investition können also in Betriebskosten umgewandelt werden, indem man „Messkredite“ kauft, anstatt für ein unbegrenztes Programm zu bezahlen.

TD-Blatt	Module	Art Nr. unbegrenzte / Art Nr. begrenzte Anw.	Passt zu Gerät / System									
			T2001	A2011	T30	A30	Leonova	Leonova Infinity	VCM	CMS	Intellinova	
TD-230	Plattform	PRO120 / - - -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TD-232	dBm/dBc	MOD130 / MOD230	x		x			x	x	+ BMU		x
TD-233	LR/HR und Lubmaster	MOD131 / MOD231		x		x		x	x	+ BMU	x	x
TD-234	SPM Spectrum	MOD132 / MOD232						x	x	+ BMU		x
TD-235	Schwingung ISO 10816	MOD133 / MOD233						x	x			x
TD-236	FFT mit Symptomen	MOD134 / MOD234			T30-3	A30-3		x	x	x		x
TD-237	EVAM und Zeitsignal	MOD135 / MOD235			T30-3	A30-3		x	x	x		x
TD-238	2-Kanal Schwingung	MOD136 / MOD236							x			x
TD-239	Auslaufkurve, Anschlagversuch	MOD137 / MOD237							x			
TD-240	Orbitanalyse	MOD138 / MOD238							x			x
TD-241	12800 Linien, 40 kHz	MOD139 / - - -							x			x
TD-242	Online, CMS	MOD182 / - - -								x	x	
TD-243	Web und E-mail Alarm	MOD183 / - - -	x	x	x	x		x	x	x	x	x
TD-244	SAP Verknüpfung	MOD184 / - - -	x	x	x	x		x	x	x	x	x
TD-245	Rule Based Evaluation, RBE	MOD181 / - - -	x	x	x	x		x	x	x	x	x
TD-278	AMOS Verknüpfung	MOD185 / - - -	x	x	x	x		x	x	x	x	x
TD-280	Plant Performer	MOD186 / - - -	x	x	x	x		x	x	x	x	x
TD-281	Intellinova	MOD187 / - - -										x
TD-305	Ordnungs-Analyse	MOD188 / - - -							x			x
TD-334	Farbspektrum-Übersicht	MOD189 / - - -			T30-3	A30-3		x	x	x		x
TD-333	SPM HD	MOD190 / - - -										x

